


# Tấm gá VN-T3-BP-NRH

Số bộ phận: 193641

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	0.5 Nm
trọng lượng sản phẩm	3.5 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ray DIN
Vật liệu tấm	POM gia cố
Vật liệu thanh trượt	POM