

Hệ mặt phẳng EXCH-60-

Số bộ phận: 1939785

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	60
Vị trí lắp đặt	dọc ngang
Cấu trúc xây dựng	Cổng dẹt
Áp suất vận hành	8 bar
Tăng tốc tối đa ngang	50 m/s ²
Gia tốc tối đa, thẳng đứng	30 m/s ²
Tốc độ tối đa, ngang	5 m/s
Tốc độ tối đa, dọc	3 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,1 mm
Thời gian bật	100%
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo Chỉ thị máy móc của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với máy móc
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 % không cô đặc
Mức áp suất âm thanh	81 dB(A)
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...50 °C
Tải trọng định mức với động học tối đa	6 kg
Kiểu gắn	với bộ gá với bộ điều chỉnh với đai ốc trượt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS