

Ống PQ-AL-28X1,5X3000

Số bộ phận: 194593

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	28 mm
Ø trong	25 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...10 bar
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-25 °C...75 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...75 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.337 kg/m
Màu sắc	màu bạc
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	Hợp kim nhôm rèn