


Khoối liên kết CPX-GE-EV-Z

Số bộ phận: 195744

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------|--------------------------|
| Kiểu gắn | Ty ren |
| trọng lượng sản phẩm | 125 g |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | PA gia cố |
| Cổng nối điện | 4 chân M18 |
| Nguồn cung cấp dòng tối đa | 16 A |
| Bộ nguồn | Nguồn cấp bổ sung |