

Ống nhựa PFAN-4X0,75-NT

Số bộ phận: 197061

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	4 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	37 mm
Ø trong	2.9 mm
Bán kính uốn tối thiểu	11 mm
Lưu ý áp dụng	Ống không in nhãn
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 0 - 85 °C Hơi nước: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá) Hơi nước
Kiểm tra độ cháy vật liệu	UL94 V-0
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung xem tuyên bố về sự phù hợp
Hướng dẫn về nhiệt độ trung bình	Hơi nước: tối đa 120 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...150 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.012 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 4 mm đối với núm cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren cho núm cắm bên trong Ø 3 mm
Màu sắc	tự nhiên
Độ cứng Shore	D 60 +5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PFA