


Van đóng mở HE-N3/4-LO

Số bộ phận: 197131

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nguyên lý bít	mềm
Chức năng khí xả	không thể điều tiết
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Áp suất vận hành	1 bar...10 bar
Giá trị C	36.28 l/sbar
giá trị b	0.21
Lưu lượng định mức thông thường	8000 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	vặn được
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
trọng lượng sản phẩm	1000 g
Cổng nối khí nén 1	3/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	3/4 NPT
Cổng nối khí nén 3	1 NPT
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực