


# Van đóng mở HE-N1-LO

Số bộ phận: 197132

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nguyên lý bít	mềm
Chức năng khí xả	không thể điều tiết
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Áp suất vận hành	1 bar...10 bar
Giá trị C	38.47 l/sbar
giá trị b	0.47
Lưu lượng định mức thông thường	10000 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	vặn được
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
trọng lượng sản phẩm	1000 g
Cổng nối khí nén 1	1 NPT
Cổng nối khí nén 2	1 NPT
Cổng nối khí nén 3	1 NPT
Vật liệu của phớt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực