

Đế van MHP1-PR8-3

Số bộ phận: 197194

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Số lượng tối đa vị trí van | 8 |
| Áp suất vận hành | 0 bar...8 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Kiểu lắp tấm kết nối | với lỗ xuyên |
| Kiểu gắn van | với ren trong |
| Cổng nối khí nén 1 | M7 |
| Cổng nối khí nén 3 | M7 |
| Vật liệu tấm kết nối | Hợp kim nhôm rèn |