


# Đế van MHP1-PR6-3-PI

Số bộ phận: 197214

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị   |
|---------------------------------------|---|
| Số lượng tối đa vị trí van            | 6   |
| Áp suất vận hành                      | 0 bar...8 bar   |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                      |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B2-L  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -10 °C...60 °C  |
| Kiểu lắp tấm kết nối                  | với lỗ xuyên  |
| Kiểu gắn van                          | với ren trong   |
| Cổng nối khí nén 1                    | M7  |
| Cổng nối khí nén 3                    | M7  |
| Vật liệu tấm kết nối                  | Hợp kim nhôm rèn  |