

Ống nhựa xoắn PUN-6X1-S-1-BL

Số bộ phận: 197590

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài làm việc	1 m
Ø ngoài	6 mm
Chiều dài khối	0.344 m
Ø trong	4 mm
Đường kính cuộn	46 mm
Số lượt	23
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...10 bar
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	51 g
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 6 mm đối với nút cắm bên trong Ø 4 mm với đai ốc ren cho nút cắm bên trong Ø 4 mm
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Vật liệu ống	TPE-U(PU)