

Ống nhựa xoắn PPS-6-15-1/4-BL

Số bộ phận: 19797

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài làm việc	15 m
Ø ngoài	7.8 mm
Chiều dài khối	0.8 m
Ø trong	6.2 mm
Đường kính cuộn	75 mm
Số lượt	86
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...17.2 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...80 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	11 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	500 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2	Ren ngoài G1/4
Màu sắc	màu xanh dương
Vật liệu ren cổng nối	Đồng thau
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu chống gấp khúc	Thép mạ kẽm
Vật liệu ống	PA12-P