


Đầu nối gai C-1/4-P-9

Số bộ phận: 2023

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	5.5 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cổng nối khí nén 1	Ren trong G1/4
Cổng nối khí nén 2	cho ống mềm bên trong Ø 9 mm