

Đai ốc ren MCK-PK-3

Số bộ phận: 205254

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước | Ren trong M6x0,75 |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Cổng nối khí nén 1 | đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm đối với núm cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren |
| Vật liệu đai ốc ren | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |