

# Bộ chia khí GF-3/8

Số bộ phận: 2095

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	15 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Số vòng quay tối đa	300 rpm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2	Ren trong G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS