

Đai ốc ren MCK-PK-3-KU

Số bộ phận: 211289

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Ren trong M6x0,75
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm đối với núm cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren
Vật liệu đai ốc ren	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS