


Đầu cắm nhanh KS4-N-6

Số bộ phận: 2152

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--------------------------------------|
| Chiều rộng định mức | 4.5 mm |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.95 bar...12 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 15 g |
| Cổng nối khí nén 1 | N-6 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |