


Khớp thẳng EAMM-A-D60-100A-S1

Số bộ phận: 2256700

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|--------------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 17 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 1170 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | D60A D60B |
| Mã giao diện Động cơ trong | 100A |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |