

Bộ kết nối trực KSK-A-70-

Số bộ phận: 2261462

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	70
Chiều dài danh nghĩa	200 mm...2000 mm
Vị trí lắp đặt	ngang
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS