


# Hộp số EMGA-80-P-G5-EAS-80

Số bộ phận: 2297691

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	80 mm
Động cơ kích thước mặt bích	80 mm
Khe hở	0.12 deg
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	5:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	7000 rpm
hiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	110 Nm
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.45 kgcm <sup>2</sup>
Mô men xoắn truyền động tối đa	176 Nm
Độ hiệu quả tối đa	98 %
Độ chống xoắn	6 Nm/arcmin
trọng lượng sản phẩm	2000 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	80G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	80P
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS