


# Gá bù trừ sai số mô men DARD-L1-50-M

Số bộ phận: 2349278

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính   | Giá trị                  |
|--|--------------------------|
| Kích thước   | 50                       |
| độ lệch xuyên tâm +/-                                    | 4 mm                     |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                     | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS  | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                           | -10 °C...60 °C           |
| Tải trọng tối đa cho phép dài hạn theo hướng của lực +/- | 3150 N                   |
| trọng lượng sản phẩm                                     | 960 g                    |
| Ghi chú vật liệu   | Tuân thủ RoHS            |
| Bộ chuyển đổi vật liệu                                   | Thép mạ kẽm              |
| Vật liệu bu-lông   | Thép                     |
| Vật liệu ống lót   | Thép mạ kẽm              |
| Vật liệu khớp  | Thép mạ kẽm              |
| Vật liệu vít   | Thép, trắng              |