


Bộ chuyển đổi DHAA-G-H2-20-B13G-50

Số bộ phận: 2378415

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	310 g
Kiểu gắn	với lỗ thông và vít với vòng măng xông và chốt định tâm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm chuyển đổi	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của các yếu tố định tâm	Thép