

Đầu nối cho bộ kẹp EAMH-60-6.35-C18.1

Số bộ phận: 2428516

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	60
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	6000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	1.46 kgmm ²
trọng lượng sản phẩm	36 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS