

Đầu nối cho bộ kẹp EAMH-110-22-C34-P

Số bộ phận: 2430414

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|------------------------|
| Kích thước | 110 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số vòng quay tối đa | 5000 rpm |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô men quán tính khối lượng | 28.3 kgmm ² |
| trọng lượng sản phẩm | 200 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |