

# Kit chặn DADP-ES-Q12-12

Số bộ phận: 2536502

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 deg...190 deg
Vị trí lắp đặt	bất kì
Điều chỉnh thích hợp	-8 deg
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	60 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dùng	Beryllium đồng mạ niken
Vật liệu cần	Beryllium đồng mạ niken
Vật liệu đĩa	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa