

Vòng phốt NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Số bộ phận: 2652517

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá) Hơi nước
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...120 °C
Mô-men xoắn thất chặt danh nghĩa	20 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
trọng lượng sản phẩm	0.05 g
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	PEEK