

Khớp song song EAMM-U-70-D32-70A-96-S1

Số bộ phận: 2781711

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	70
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tỉ số truyền	1:1
Số vòng quay tối đa	5000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	118 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	0.18 Nm
Mô-men xoắn có thể truyền	7 Nm
trọng lượng sản phẩm	1750 g
Bộ truyền động mã giao diện	D32B
Mã giao diện Động cơ trong	70A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS