

# Đầu nối cho bộ kẹp EAMH-86-6-C27.3-P

Số bộ phận: 2789351

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                |
|--------------------------------|------------------------|
| Kích thước                     | 86                     |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                 |
| Số vòng quay tối đa            | 5000 rpm               |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L         |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C         |
| Mô men quán tính khối lượng    | 12.3 kgmm <sup>2</sup> |
| trọng lượng sản phẩm           | 123 g                  |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS          |