


# Đế van MRS-2

Số bộ phận: 2844247

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	2
Số lượng tối đa vị trí van	2
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	2.5 Nm
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	4 Nm
trọng lượng sản phẩm	365 g
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn