


# Điện trở xả CACR-KL2-40-W2000

Số bộ phận: 2882343

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	500
Vị trí lắp đặt	đối lưu tự do đọc
Năng lượng xung điện trở xả ở 380 V	8000 Ws
Năng lượng xung điện trở phanh ở 780 V	7200 Ws
Hiệu suất ở 35% ED và 20 ° C	2000 W
Công suất điện trở phanh định mức	800 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 380 V	600 W
Hiệu suất định mức điện trở phanh ở 780 V	480 W
Giá trị điện trở	40 Ohm
Giấy phép	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	2400 g
Kiểu gắn	tùy ý: với lỗ xuyên với phụ kiện
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS