

BỘ KẾT NỐI NHIỀU CÔNG CẮM EADH-E17-MP1

Số bộ phận: 2972137

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	70 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	FPM
Vật liệu gá	Thép không gỉ