


# Tấm kết nối NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Số bộ phận: 30427

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	0 bar...16 bar
Giấy phép	UL - Được công nhận (OL)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12	1/8 NPTF
Cổng nối khí điều khiển 14	1/8 NPTF
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPTF
Cổng nối khí nén 2	1/4 NPTF
Cổng nối khí nén 3	1/4 NPTF
Cổng nối khí nén 4	1/4 NPTF
Cổng nối khí nén 5	1/4 NPTF