


# Bộ phân phối khí FR-9-M3-B

Số bộ phận: 30981

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	15 g
Số lối ra	9
Số lượng đường dây cung cấp	1
Cổng nối khí nén 1	Ren trong G1/8
Cổng nối khí nén 2	Ren trong M3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa