

# Đầu nối bảo vệ MKGV-36-M40

Số bộ phận: 3152613

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	100
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...100 °C
Kiểu gắn	với ren ngoài
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Kết nối vít vật liệu	PA