

Gá chữ U bên phải LQG-40

Số bộ phận: 31769

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	369 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gán	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu bu-lông	Thép cứng
Vật liệu cầu chì	Thép lò xo