


# Gá xoay LNZG-40/50

Số bộ phận: 32960

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40/50
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15552
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	129 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gán	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu ổ trục	Nhựa