

Van một chiều H-1/8-A/I

Số bộ phận: 3324

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Lưu lượng định mức thông thường	280 l/min
Áp suất vận hành	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	Đồng thau
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	21 g
Vật liệu của phớt	NBR