


Bát gá xy lanh DAMH-Q12-6

Số bộ phận: 3371840

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	6
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	1 Nm
trọng lượng sản phẩm	27 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giá treo	Thép mạ kẽm