


## Bắt gá xy lanh DAMH-Q12-12

Số bộ phận: 3371842

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	2.4 Nm
trọng lượng sản phẩm	79 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giá treo	Thép mạ kẽm