

## Gá chữ U LNG-50

Số bộ phận: 33892

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	281 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gán	Thép tôi luyện
Vật liệu ổ trục	PA