


Van an toàn ISV-1/4

Số bộ phận: 33970

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	G1/4
Khả năng phát xung	8 MPa 8 bar
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Lưu lượng theo thể tích hút yêu cầu ở -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1.6 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	16 g
Kiểu gắn	vận được
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Vật liệu lò xo	thép hợp kim cao
Vật liệu bộ lọc	Hợp kim nhôm rèn Lưới thép không gỉ
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu phao	POM