

# Cuộn điện từ MSFG-12-OD

Số bộ phận: 34410

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                         | Giá trị   |
|----------------------------------|---|
| Vị trí lắp đặt                   | bất kì  |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch      | không   |
| Thời gian siết tối thiểu         | 10 ms   |
| Thời gian bật                    | 100%  |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây       | 12 V DC: 4,1 W  |
| Dao động điện áp cho phép        | +/- 10 %  |
| Tuân thủ LABS                    | VDMA24364-C1-L  |
| Mức độ bảo vệ                    | IP65  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh   | -5 °C...40 °C   |
| Mô men xoắn siết tối đa giác cắm | 0.4 Nm  |
| trọng lượng sản phẩm             | 55 g  |
| Cổng nối điện                    | 3 chân<br>Phích cắm cờ với sơ đồ kết nối theo tiêu chuẩn Festo cho MSSD-F |
| Kiểu gắn                         | với đai ốc có khóa  |
| Ghi chú vật liệu                 | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu cuộn dây điện từ        | Chất dẻo nhiệt rắn<br>Đồng<br>Thép  |
| Vật liệu cuộn dây                | Đồng  |