

# Cuộn điện từ MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Số bộ phận: 34412

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian siết tối thiểu	10 ms
Thời gian bật	100%
hệ số công suất cos {phi}	0.7
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 9,0 VA, nguồn giữ 7,0 VA
Tần số dao động cho phép	+/- 5 %
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...40 °C
Mô men xoắn siết tối đa giắc cắm	0.4 Nm
trọng lượng sản phẩm	55 g
Cổng nối điện	theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn	với đai ốc có khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cuộn dây điện từ	Chất dẻo nhiệt rắn Đồng Thép
Vật liệu cuộn dây	Đồng