

# Dẫn hướng FENG-40- -GF

Số bộ phận: 34482

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Hành trình	10 mm...500 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực dịch chuyển	30 N
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	31 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	2480 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	31 g
Trọng tâm của khối lượng chuyển động với hành trình 0 mm	57 mm
Trọng tâm bổ sung của khối lượng chuyển động trên mỗi hành trình 10 mm	4.7 mm
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	thép hợp kim cao
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu đầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa