


Dẫn hướng FENG-32-160-KF

Số bộ phận: 34495

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Hành trình	160 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng cầu tuần hoàn
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực tối đa Fy	750 N
Lực tối đa Fy tĩnh	1020 N
Lực tối đa Fz	750 N
Lực tối đa Fz tĩnh	1020 N
Thời điểm tối đa Mx	28 Nm
Thời điểm tối đa Mx tĩnh	38 Nm
Max. Moment My	34 Nm
Thời điểm tối đa của tải tĩnh	46 Nm
Mô-men tối đa Mz	34 Nm
Mô-men tối đa Mz tĩnh	46 Nm
Lực dịch chuyển	15 N
trọng lượng sản phẩm	1818 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	Thép tôi luyện
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu đầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa