


Van chỉnh thời gian trễ VZOA-3-1/4

Số bộ phận: 3464

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Lưu lượng định mức thông thường	600 l/min
Thời gian trễ có thể điều chỉnh	0 s...30 s
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén	G1/8 G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS