



# Giác hút chân không VASB-100-1/4-NBR

Số bộ phận: 35416

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	4 mm
đường kính cốc hút	100 mm
Đường kính hút hiệu quả	85 mm
Vị trí kết nối	bên trên
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực kéo bật ở chân không 70%	397 N
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	397 N
Ren gắn	G1/4
Đồ gắn cổng nối	G 1/4
Giác hút chân không	G1/4
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu công nghệ vật	Kém đúc áp lực
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NBR