


Tấm điều áp LR-ZP-A/B-D-3

Số bộ phận: 35429

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 5599-1
Chức năng tích hợp	Bộ điều chỉnh áp suất
Cấu trúc xây dựng	Pít tông
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Áp suất đầu vào 1	14 bar 1.4 MPa 203 psi
Giấy phép	UL - Được công nhận (OL)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	1770 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Thép