


# Súng hơi tiêu thụ thấp LSP-1/4-D

Số bộ phận: 35528

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng khí xả	Quá trình thổi có thể được định lượng
Áp suất vận hành	0 bar...10 bar
Lưu lượng ngược với không khí	120 l/min
Lưu lượng định mức thông thường	120 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức áp suất âm thanh	90 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	240 g
Cổng nối khí nén	Ren trong G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn