

Nút bit B-3/8

Số bộ phận: 3570

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 908
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	12.5 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	23 g
Kiểu gắn	khóa lục giác SW8
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các nút bit	Thép, mạ kẽm
Vật liệu vòng đệm chữ O	PA TPE-U(PUR)