

Tấm kết nối VABS-S7-RB-B-G14-V14

Số bộ phận: 3580505

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
kiểm soát cung cấp không khí	bên ngoài trong
Áp suất vận hành	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12	G1/4
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	Mặt bích 1/4 cổng kết nối cho van NAMUR
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm phủ Ematal
Vật liệu của phớt	NBR